



KE-9002
固液分離機

KE-9010
スクリーン



KE-9011
ブラシ



KE-9012
ベアリングケース



- ポンプにより吸い上げられた原排水は、セパレーターの下部よりロータースクリーン内部に注入され、高速回転による遠心脱水を行ないます。分離固形物は固定されたナイロン製スクリーブラシで払落され、ラセン状のガイドを上昇し、スクレーパーにより機外に放出されます。
- ロータースクリーンとブラシを装備し、分離効率を高めています。
- 外面ブラシは、弾性を以てロータースクリーンの外面を払拭し、目詰を防
- 止しているため、長期間連続運転が可能です。
- 分離機と汚水供給ポンプとはスプリット式なので、据付位置が別々に自由に選定でき、重量が2分されるので取扱いが軽便です。
- 原排水の供給、逆流の水量コントローラーは、分離機に装備されているので、調節は容易です。
- 本機器には、原水ポンプ等、システムを完全に作動させるための、各種の付属機器が必要です。